



Re



ELEFLEX

# FRENI ELETTROMAGNETICI ELECTROMAGNETIC BRAKES





## Soluzioni innovative integrate

Dal 1974 progettiamo e produciamo equipaggiamenti per l'automazione di processo nella lavorazione di laminati, in particolare per i settori del converting, della carta e del cartone, del filo metallico, della lavorazione della gomma e della plastica, del tessile, del tessuto non tessuto.

## Integrated innovative solutions

*We have been designing and manufacturing laminate machining process automation equipment, mainly for the converting, paper and cardboard, metal wire, and rubber, plastic, textile and non-woven fabrics processing sectors since 1974.*

**Re S.p.A.**  
Via Firenze 3  
20060 Bussero (MI) Italy

T +39 02 9524301  
F +39 02 95038986  
E info@re-spa.com

Ufficio commerciale Italia  
Domestic sales Dpt.  
E sales-it@re-spa.com

Ufficio commerciale estero  
Export sales Dpt.  
E sales-ex@re-spa.com

Ufficio tecnico  
Technical Dpt.  
E technical@re-spa.com

Assistenza tecnica  
Customer care service  
E support@re-spa.com



Dal 2001 membri di ACIMGA  
Since 2001 member of ACIMGA



Progettiamo e produciamo per un futuro migliore e più pulito.  
We have been designing and manufacturing for a better and cleaner future

made in Italy



## ELEFLEX

# FRENI ELETTROMAGNETICI ELECTROMAGNETIC BRAKES



### La serie ELEFLEX

La serie ELEFLEX di freni e frizioni a polvere elettromagnetica è uno dei nostri più collaudati prodotti che produciamo da oltre 20 anni.

L'esperienza maturata con **migliaia di applicazioni** in svariati settori, la ricerca di materiali innovativi e il continuo studio del comportamento di questi freni ci hanno permesso di accrescere il nostro know-how apportando continue migliorie al nostro prodotto.

La gamma ELEFLEX di freni e frizioni garantisce:

- **alta precisione** nel controllo della coppia,
- compattezza,
- **nessuna emissione** di materiale inquinante,
- **coppia residua ridotta**.



Plastic film



Food packaging

Particolarmente indicati nel settore della stampa, su macchine flessografiche e rotocalco, trovano ampio uso anche in ambienti alimentari o particolarmente esigenti in quanto a pulizia ed emissione di polveri, come le camere bianche. Ideali nel settore food-packaging, su macchine laminatrici o per il film plastico, ed in tutte quelle applicazioni con tiri molto bassi grazie alle ridottissime coppie residue.

Una rete capillare di distributori in tutto il mondo vi garantisce un servizio post-vendita ed un'assistenza tecnica altamente specializzata entro poche ore dalla chiamata.

### The ELEFLEX range

The ELEFLEX range of electromagnetic powder brakes and clutches is one of our most tried and tested products, and has been in production for over 20 years.

This wealth of experience, covering thousands of applications in a various sectors, the research into innovative materials and the continuous studies carried out into how these brakes perform have permitted us to acquire extensive know-how, and continually improve our product.

ELEFLEX range of brakes and clutches features:

- **high precision** torque control,
- small size,
- **no pollutants** produced,
- **reduced residual torque**.

For these reasons, they are particularly suitable for use in the printing sector, flexographic and rotogravure machines, but also in food preparation areas or locations with stringent hygiene and dust emission tolerances, such as in clean rooms. They are ideal for use in the food-packaging sector, on laminating or plastic film machines and all applications involving low web tension, thanks to their very low residual torque.

Our world-wide distributor network guarantees that you receive highly specialised post-sales service and technical assistance within a few hours of your call.

I dati del presente catalogo sono ritenuti corretti al momento della loro pubblicazione, ciò non implica responsabilità da parte della Re Spa per eventuali variazioni intervenute successivamente.

This catalogue information is correct at date of publication, but is subject to change without prior notification, or as required by Re Spa.




# RE



## Principio di funzionamento

Il freno a polvere elettromagnetica è costituito da tre parti fondamentali: **una bobina, uno statore ed un rotore**. Fornendo corrente al freno, all'interno della bobina si avrà una variazione del campo magnetico proporzionale all'intensità di corrente stessa. La variazione del campo magnetico modifica la viscosità della speciale polvere situata tra il rotore e lo statore.




Quando la bobina viene eccitata elettricamente le particelle si orientano in base alle linee di forza del campo magnetico determinando un legame di trascinamento tra il rotore e lo statore e permettendo così la frenatura.

When an electrical current is applied to the coil, the particles are aligned along the magnetic field force lines, creating a dragging bond between the rotor and the stator, thereby generating the braking effect.


## Operating principle

The electromagnetic powder brake consists of three basic components: **a coil, a stator and a rotor**. When current is supplied to the brake, the magnetic field inside the coil starts to vary in proportion to the size of the current. The variations in the magnetic field alter the viscosity of the special powder positioned between the rotor and the stator.



Quando viene tolta la corrente la polvere viene schiacciata contro lo statore dalla forza centrifuga lasciando così il rotore libero di ruotare.

When the current is disconnected, the powder is pushed against the stator by the centrifugal force, thus releasing the rotor so that it can rotate.





## Caratteristiche operative

Dalla continua ricerca di nuove soluzioni che possano migliorare le prestazioni dei nostri prodotti è nata una nuova generazione di freni ELEFLEX.

La nuova ingegnerizzazione dei già ampiamente collaudati freni a polvere Re, presenta un particolare sistema in grado di abbattere il magnetismo residuo e l'attrito meccanico, portando la coppia residua a meno dell'1% di quella nominale.

La coppia dei nuovi freni è indipendente dalla velocità di scorrimento del rotore (entro la gamma di funzionamento raccomandata dai 40 ai 2000 RPM), e può subire un'oscillazione massima del 5% in presenza di costante intensità di corrente.

## Operating characteristics

From the constant research of new solutions to improve our products' performances is born a new generation of ELEFLEX brakes.

The new engineering of this widely tried and tested range of Re's electromagnetic powder brakes, has a special design that lowered the iron circuit residual magnetism and the mechanical friction, bringing down the residual torque to less than 1% of the nominal torque.

The torque of these new brakes is independent of rotor speed (within the recommended operating range from 40 to 2000 RPM) and it can vary by 5% keeping constant current supply.

**nuova ingegnerizzazione  
new engineering**

**abbattimento del magnetismo residuo  
*lowering of the iron circuit residual magnetism***

**abbattimento dell'attrito meccanico  
*lowering of the mechanical friction***

**<1% coppia residua inferiore  
*residual torque less than***

**5% max oscillazione della coppia  
*max torque variation***

**40-2000RPM gamma di funzionamento raccomandata  
*recommended operating range***

**coppia indipendente dalla velocità  
*torque independent of (rotor) speed***



Re

## La gamma Eleflex

La gamma dei freni a polvere parte dai piccolissimi B.20 con 2 Nm di coppia fino ai B.5000 da 500 Nm, con la possibilità di incrementare la dissipazione del calore attraverso l'ausilio di anelli radianti o ventilatore, aumentando così la vita utile del freno.



freno  
brake



freno con ventilatore  
brake with fan

## The Eleflex range

The powder brakes range from the tiny B.20 that produces 2 Nm of torque, up to the B.5000 that generates 500 Nm, and can be fitted with additional heat dissipation devices, such as ring heat-sinks or fans, in order to prolong the life of the brake.



freno con radiatore  
brake with radiator



frizione con radiatore  
clutch with radiator

## Applicazioni speciali

I nostri uffici tecnici sono sempre a disposizione della clientela per collaborare insieme allo sviluppo di nuove soluzioni, personalizzate in base alle loro esigenze. Sono già state progettate per alcuni clienti soluzioni speciali, tra cui:

- freni e frizioni in grado di lavorare a bassissime velocità (fino a 10 RPM) o altissime velocità (superiori a 2000 RPM),
- freni con ventilazione potenziata (1),
- freni speciali per applicazioni con asse verticale (2).

1



2



## Special applications

Our technical department is available to discuss any special applications, working together to achieve our customers needs. We already designed special solutions for some customers, as for example:

- brakes and clutches working at lower speeds (as low as 10 RPM) or at higher speed (more than 2000 RPM),
- brakes with high performance cooling fans (1),
- special brakes and clutches for vertically mounted applications (2).

# FRENI ELETTROMAGNETICI

## ELECTROMAGNETIC BRAKES



B freno /brake C frizione /clutch	Coppia nominale Nm Torque Nm	Coppia residua Nm Residual torque Nm	Corrente A Current A	Resistenza Ohm Resistance Ohm	Tensione V Voltage V	Potenza dissipabile W Power dissipation W
<b>B.20</b> 	2	0,07	1	24	24	24
<b>B.53</b> 	5	0,03	1	24	24	70
<b>B.55</b> 	5	0,04	1	24	24	75
<b>B.121</b> <b>C.121</b> 	12	0,06	1	24	24	80
<b>B.351</b> <b>C.351</b> 	35	0,2	1	24	24	130
<b>B.651</b> <b>C.651</b> 	65	0,4	1	24	24	170
<b>B.1201</b> <b>C.1201</b> 	120	0,5	1	24	24	330
<b>B.1701</b> <b>C.1701</b> 	170	0,5	1	24	24	450
<b>B.2500</b> <b>C.2500</b> 	250	3	0,94	25,5	24	500
<b>B.5000</b> <b>C.5000</b> 	500	6	0,94	25,5	24	1300



Re

## ➤ Simboli e unità di misura / Symbols and units of measure

Coppia dinamica massima/minima	<b>Cdmax / Cdmin [Nm]</b>	Maximum/minimum dynamic torque
Inerzia	<b>J [Kgm<sup>2</sup>]</b>	Total inertia load
Numero di giri	<b>n [rpm]</b>	Rounds per minutes
Numero di giri minimo	<b>nmin [rpm]</b>	Minimum rounds per minutes
Tempo di frenatura	<b>t [s]</b>	Braking time
Velocità lineare	<b>v [m/min]</b>	Web speed
Tensione massima/minima sul materiale	<b>Tmax / Tmin [N]</b>	Maximum/minimum web tension
Diametro massimo/minimo bobina	<b>Dmax / Dmin [m]</b>	Maximum/minimum roll diameter
Potenza dissipata in calore in continuo	<b>Pc [W]</b>	Continuous mean power
Peso massimo bobina	<b>m [kg]</b>	Roll maximum weight
Raggio massimo bobina	<b>r [m]</b>	Roll maximum radius
Tensione sul materiale per centimetro	<b>Ts [N/cm]</b>	Web tension per centimeter
Larghezza materiale massima/minima	<b>Lgmax / Lgmin [cm]</b>	Maximum/minimum web width

## ➤ Guida alla scelta del freno/frizione / Guide for brake/clutch selection

### ➤ Valori di tensione consigliati per singolo materiale Specific tension values for typical converting materials



#### Carta / Paper

Peso g/m <sup>2</sup> / Weight g/m <sup>2</sup>	10	30	60	100	150	200
Tensione per centimetro Ts N/cm / Web tension per centimeter Ts N/cm	0,3	1	2,5	3,2	4	4,8
<b>Cellophane (N/cm per <math>\mu</math> di spessore)</b>	0,042					
<b>Cellophane (N/cm for <math>\mu</math> of thickness)</b>						
<b>Polietilene (N/cm per <math>\mu</math> di spessore)</b>	0,02					
<b>Polyethylene (N/cm for <math>\mu</math> of thickness)</b>						
<b>Polipropilene orientato (N/cm per <math>\mu</math> di spessore)</b>	0,025					
<b>Polypropylene oriented (N/cm for <math>\mu</math> of thickness)</b>						
<b>Alluminio in foglia ricotto (N/cm per <math>\mu</math> di spessore)</b>	0,025					
<b>Aluminium foil (N/cm for <math>\mu</math> of thickness)</b>						



### Formule utili Useful formulas

$$J = \frac{m \cdot r^2}{2} = \text{Kgm}^2$$

Inerzia bobina  
Roll inertia


$$n = \frac{v}{\pi \cdot D_{max/min}} = \text{rpm}$$

Numero di giri minimo/massimo  
Minimum/maximum revolutions per minute

$$v = \pi \cdot D \cdot n = \text{m/min}$$

Velocità lineare  
Web speed

### Slittamento continuo Tensioning



### Esempio di calcolo Calculation example

Nastro di polipropilene orientato - spess. 40 µ  
Polypropylene oriented foil - thickness 40 µ

$$D_{max} = 0,8 \text{ m} \quad D_{min} = 0,1 \text{ m}$$

$$Lg_{max} = 120 \text{ cm} \quad Lg_{min} = 40 \text{ cm}$$

$$V = 180 \text{ m/min} \quad m = 700 \text{ kg}$$

$T_{max}$	$= Ts \cdot Lg_{max}$	Tensione massima sul materiale Maximum web tension	$T_{max}$	$= (0,025 \text{ N/cm} \cdot 40 \mu) \cdot 120 \text{ cm} = 120 \text{ N}$
$T_{min}$	$= Ts \cdot Lg_{min}$	Tensione minima sul materiale Minimum web tension	$T_{min}$	$= 1 \text{ N/cm} \cdot 40 \text{ cm} = 40 \text{ N}$
$Cd_{max}$	$= \frac{D_{max} \cdot T_{max}}{2}$	Coppia dinamica massima Maximum dynamic torque	$Cd_{max}$	$= \frac{0,8 \text{ m} \cdot 120 \text{ N}}{2} = 48 \text{ Nm}$
$Cd_{min}$	$= \frac{D_{min} \cdot T_{min}}{2}$	Coppia dinamica minima Minimum dynamic torque	$Cd_{min}$	$= \frac{0,1 \text{ m} \cdot 40 \text{ N}}{2} = 2 \text{ Nm}$
$P_c$	$= \frac{T_{max} \cdot V}{60}$	Pot. dissipata in calore in continuo Continuous mean power	$P_c$	$= \frac{120 \text{ N} \cdot 180 \text{ m/min}}{60} = 360 \text{ W}$
$n_{min}$	$= \frac{V}{D_{max} \cdot \pi}$	Numero di giri minimo Minimum average rounds per minutes	$n_{min}$	$= \frac{180 \text{ m/min}}{0,8 \text{ m} \cdot \pi} = 72 \text{ rpm}$

### Frenatura d'emergenza Emergency stop

$$Cd_{max} = \frac{m \cdot D_{max} \cdot v}{240 \cdot t} = \text{Nm}$$

Coppia dinamica  
Dynamic torque

### Esempio di calcolo Calculation example

$$t = 8 \text{ s}$$

$$Cd_{max} = \frac{700 \text{ kg} \cdot 0,8 \text{ m} \cdot 180 \text{ m/min}}{240 \cdot 8 \text{ s}} = 52,5 \text{ Nm}$$

**Freno consigliato / Recommended brake:  
B.651.V**



Re



## Modelli mini

Questi modelli sono utilizzati prevalentemente nel settore tessile e nella lavorazione del filo metallico, dove sono necessarie applicazioni con tiri molto bassi e un accurato controllo della tensione del materiale.

I nostri uffici tecnici sono a disposizione del cliente per studiare l'applicazione più corretta in base al tipo di esigenza, integrando eventualmente un radiatore o un ventilatore, o progettando un nuovo modello di freno-frizione mini.



Textile



Metal-wire




## Mini models

These models are mainly used in the textile and metal wire sectors where applications providing low web tension and precise control of the tension applied to the material are essential.

Our technical offices are able to provide customers with applications that satisfy their specific requirements, including brakes fitted with radiators or fans, or design special miniature clutch or brake models.





B.53





# FRENI ELETTROMAGNETICI ELECTROMAGNETIC BRAKES





**B.20**



**B.53**



**B.55**



	<b>B.20</b>	<b>B.53</b>	<b>B.55</b>	
Coppia nominale Nm	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	Torque Nm
Coppia residua Nm	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	Residual torque Nm
Corrente massima A	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Max current A
Resistenza a 20°C Ohm	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	Resistance at 20°C Ohm
Tensione V (PWM)	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	Voltage V (PWM)
Potenza dissipabile W	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	Power dissipation W
Rpm min/max	<b>40-2000</b>	<b>40-2000</b>	<b>40-2000</b>	Rpm min/max
Peso kg	<b>0,8</b>	<b>1,55</b>	<b>1,3</b>	Weight kg




Re


# serie B.121

Optional del freno: radiatore, ventilatore 24V, 110V, 220V, frizione  
 Brake optional: radiator, fan 24V, 110V, 220V, clutch


## B.121 freno/brake







## B.121.R freno con radiatore brake with radiator



## B.121.V freno con ventilatore brake with fan



## C.121 frizione/clutch



Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our technical dpt.


Coppia nominale	12 Nm	Torque
Coppia residua	0,06 Nm	Residual torque
Corrente massima	1 A	Max current
Resistenza a 20°C	24 Ohm	Resistance at 20°C
Tensione	24 V (PWM)	Voltage
Potenza dissipabile B.121 con radiatore B.121.R con ventilatore B.121.V	80 W 160 W 350 W 140 W 400 W 180 W 560 W	Power dissipation B.121 with radiator B.121.R with fan B.121.V C.121 at 500 rpm C.121.R at 500 rpm C.121 at 1000 rpm C.121.R at 1000 rpm
Rpm min-max	40-2000	Rpm min-max
Max temp. esercizio	70°C	Max working temperature
Peso B.121	2,5 kg	Weight B.121
Peso B.121.R	4,5 kg	Weight B.121.R
Peso B.121.V	3,7 kg	Weight B.121.V
Peso C.121	3 kg	Weight C.121
Peso C.121.R	5 kg	Weight C.121.R




## serie B.351

Optional del freno: radiatore, ventilatore 24V, 110V, 220V, frizione  
Brake optional: radiator, fan 24V, 110V, 220V, clutch


### B.351 freno/brake






### B.351.R freno con radiatore brake with radiator




### B.351.V freno con ventilatore brake with fan



### C.351 frizione/clutch



Coppia nominale	<b>35 Nm</b>	Torque
Coppia residua	<b>0,2 Nm</b>	Residual torque
Corrente massima	<b>1 A</b>	Max current
Resistenza a 20°C	<b>24 Ohm</b>	Resistance at 20°C
Tensione	<b>24 V (PWM)</b>	Voltage
Potenza dissipabile B.351	<b>130 W</b>	Power dissipation B.351
con radiatore B.351.R	<b>230 W</b>	with radiator B.351.R
con ventilatore B.351.V	<b>500 W</b>	with fan B.351.V
<b>C.351 a 500 rpm</b>	<b>208 W</b>	<b>C.351 at 500 rpm</b>
<b>C.351.R a 500 rpm</b>	<b>650 W</b>	<b>C.351.R at 500 rpm</b>
<b>C.351 a 1000 rpm</b>	<b>260 W</b>	<b>C.351 at 1000 rpm</b>
<b>C.351.R a 1000 rpm</b>	<b>810 W</b>	<b>C.351.R at 1000 rpm</b>
Rpm min-max	<b>40-2000</b>	Rpm min-max
Max temp. esercizio	<b>70°C</b>	Max working temperature
Peso B.351	<b>4 kg</b>	Weight B.351
Peso B.351.R	<b>7 kg</b>	Weight B.351.R
Peso B.351.V	<b>5,2 kg</b>	Weight B.351.V
Peso C.351	<b>4,6 kg</b>	Weight C.351
Peso C.351.R	<b>7,6 kg</b>	Weight C.351.R



Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our technical dpt.




Re




## serie B.651


### B.651 freno/brake







### B.651.R freno con radiatore brake with radiator



### B.651.V freno con ventilatore brake with fan



### C.651 frizione/clutch



Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our technical dpt.

Coppia nominale	65 Nm	Torque
Coppia residua	0,4 Nm	Residual torque
Corrente massima	1 A	Max current
Resistenza a 20°C	24 Ohm	Resistance at 20°C
Tensione	24 V (PWM)	Voltage
Potenza dissipabile B.651	170 W	Power dissipation B.651
con radiatore B.651.R	400 W	with radiator B.651.R
con ventilatore B.651.V	800 W	with fan B.651.V
C.651 a 500 rpm	280 W	C.651 at 500 rpm
C.651.R a 500 rpm	950 W	C.651.R at 500 rpm
C.651 a 1000 rpm	350 W	C.651 at 1000 rpm
C.651.R a 1000 rpm	1200 W	C.651.R at 1000 rpm
Rpm min-max	40-2000	Rpm min-max
Max temp. esercizio	70°C	Max working temperature
Peso B.651	6,5 kg	Weight B.651
Peso B.651.R	9 kg	Weight B.651.R
Peso B.651.V	8,8 kg	Weight B.651.V
Peso C.651	9,4 kg	Weight C.651
Peso C.651.R	9,4 kg	Weight C.651.R




# FRENI ELETTROMAGNETICI ELECTROMAGNETIC BRAKES

# serie B.1201


Optional del freno: radiatore, ventilatore 24V, 110V, 220V, frizione  
Brake optional: radiator, fan 24V, 110V, 220V, clutch

B.1201  
freno/brake




## **B.1201.R**




### freno con radiatore brake with radiator




## B.1201.V freno con ventilatore brake with fan



#### C.1201 frizione/clutch



Coppia nominale	<b>120 Nm</b>	Torque
Coppia residua	<b>0,5 Nm</b>	Residual torque
Corrente massima	<b>1 A</b>	Max current
Resistenza a 20°C	<b>24 Ohm</b>	Resistance at 20°C
Tensione	<b>24 V (PWM)</b>	Voltage
Potenza dissipabile <b>B.1201</b>	<b>330 W</b>	Power dissipation <b>B.1201</b>
con radiatore <b>B.1201.R</b>	<b>650 W</b>	with radiator <b>B.1201.R</b>
con ventilatore <b>B.1201.V</b>	<b>1500 W</b>	with fan <b>B.1201.V</b>
<b>C.1201</b> a 500 rpm	<b>650 W</b>	<b>C.1201</b> at 500 rpm
<b>C.1201.R</b> a 500 rpm	<b>1440 W</b>	<b>C.1201.R</b> at 500 rpm
<b>C.1201</b> a 1000 rpm	<b>820 W</b>	<b>C.1201</b> at 1000 rpm
<b>C.1201.R</b> a 1000 rpm	<b>1800 W</b>	<b>C.1201.R</b> at 1000 rpm
Rpm min-max	<b>40-2000</b>	Rpm min-max
Max temp. esercizio	<b>70°C</b>	Max working temperature
Peso <b>B.1201</b>	<b>16,5 kg</b>	Weight <b>B.1201</b>
Peso <b>B.1201.R</b>	<b>19 kg</b>	Weight <b>B.1201.R</b>
Peso <b>B.1201.V</b>	<b>19 kg</b>	Weight <b>B.1201.V</b>
Peso <b>C.1201</b>	<b>17 kg</b>	Weight <b>C.1201</b>
Peso <b>C.1201.R</b>	<b>19,5 kg</b>	Weight <b>C.1201.R</b>



Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our technical dept.




Re


# serie B.1701

**Optional del freno: radiatore, ventilatore 24V, 110V, 220V, frizione**  
**Brake optional: radiator, fan 24V, 110V, 220V, clutch**


## B.1701 freno/brake







## **B.1701.R** **freno con radiatore** **brake with radiator**



**B.1701.V**  
freno con ventilatore  
brake with fan



#### • C.1701 frizione/clutch



Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our


Coppia nominale	<b>170 Nm</b>	Torque
Coppia residua	<b>0,5 Nm</b>	Residual torque
Corrente massima	<b>1 A</b>	Max current
Resistenza a 20°C	<b>24 Ohm</b>	Resistance at 20°C
Tensione	<b>24 V (PWM)</b>	Voltage
Potenza dissipabile <b>B.1701</b>	<b>450 W</b>	Power dissipation <b>B.1701</b>
con radiatore <b>B.1701.R</b>	<b>850 W</b>	with radiator <b>B.1701.R</b>
con ventilatore <b>B.1701.V</b>	<b>1600 W</b>	with fan <b>B.1701.V</b>
<b>C.1701</b> a 500 rpm	<b>760 W</b>	<b>C.1701</b> at 500 rpm
<b>C.1701.R</b> a 500 rpm	<b>1550 W</b>	<b>C.1701.R</b> at 500 rpm
<b>C.1701</b> a 1000 rpm	<b>950 W</b>	<b>C.1701</b> at 1000 rpm
<b>C.1701.R</b> a 1000 rpm	<b>2250 W</b>	<b>C.1701.R</b> at 1000 rpm
Rpm min-max	<b>40-2000</b>	Rpm min-max
Max temp. esercizio	<b>70°C</b>	Max working temperature
Peso <b>B.1701</b>	<b>22,5 kg</b>	Weight <b>B.1701</b>
Peso <b>B.1701.R</b>	<b>25,5 kg</b>	Weight <b>B.1701.R</b>
Peso <b>B.1701.V</b>	<b>25 kg</b>	Weight <b>B.1701.V</b>
Peso <b>C.1701</b>	<b>22,9 kg</b>	Weight <b>C.1701</b>
Peso <b>C.1701.R</b>	<b>26 kg</b>	Weight <b>C.1701.R</b>




## serie B.2500

Optional del freno: radiatore, ventilatore 24V, 110V, 220V, frizione  
Brake optional: radiator, fan 24V, 110V, 220V, clutch


### B.2500 freno/brake






### B.2500.R freno con radiatore brake with radiator




### B.2500.V freno con ventilatore brake with fan



### C.2500 frizione/clutch



Coppia nominale	<b>250 Nm</b>	Torque
Coppia residua	<b>3 Nm</b>	Residual torque
Corrente massima	<b>0,94 A</b>	Max current
Resistenza a 20°C	<b>25,5 Ohm</b>	Resistance at 20°C
Tensione	<b>24 V (PWM)</b>	Voltage
Potenza dissipabile B.2500 con radiatore B.2500.R con ventilatore B.2500.V	<b>500 W</b> <b>900 W</b> <b>2000 W</b> <b>1440 W</b> <b>1650 W</b> <b>1800 W</b> <b>2400 W</b>	Power dissipation B.2500 with radiator B.2500.R with fan B.2500.V C.2500 at 500 rpm C.2500.R at 500 rpm C.2500 at 1000 rpm C.2500.R at 1000 rpm
Rpm min-max	<b>40-1800</b>	Rpm min-max
Max temp. esercizio	<b>70°C</b>	Max working temperature
Peso B.2500	<b>32 kg</b>	Weight B.2500
Peso B.2500.R	<b>38 kg</b>	Weight B.2500.R
Peso B.2500.V	<b>38 kg</b>	Weight B.2500.V
Peso C.2500	<b>33 kg</b>	Weight C.2500
Peso C.2500.R	<b>40 kg</b>	Weight C.2500.R



Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our technical dpt.




Re


# serie B.5000

Optional del freno: radiatore, ventilatore 24V, 110V, 220V, frizione  
 Brake optional: radiator, fan 24V, 110V, 220V, clutch


## B.5000 freno/brake







## B.5000.R freno con radiatore brake with radiator



## B.5000.V freno con ventilatore brake with fan



## C.5000 frizione/clutch




Per le versioni speciali (applicazioni a basso o alto numero di giri, ventilazione potenziata e asse verticale di applicazione) contattate il nostro ufficio tecnico. For the special versions (low or high rpm, enhanced fan and mounting on vertical axis) please contact our technical dpt.

Coppia nominale	500 Nm	Torque
Coppia residua	6 Nm	Residual torque
Corrente massima	0,94 A	Max current
Resistenza a 20°C	25,5 Ohm	Resistance at 20°C
Tensione	24 V (PWM)	Voltage
Potenza dissipabile B.5000 con radiatore B.5000.R con ventilatore B.5000.V	1300 W 2500 W 4000 W 2800 W 4000 W 3500 W 5000 W	Power dissipation B.5000 with radiator B.5000.R with fan B.5000.V C.5000 at 500 rpm C.5000.R at 500 rpm C.5000 at 1000 rpm C.5000.R at 1000 rpm
Rpm min-max	40-1500	Rpm min-max
Max temp. esercizio	70°C	Max working temperature
Peso B.5000	59 kg	Weight B.5000
Peso B.5000.R	62 kg	Weight B.5000.R
Peso B.5000.V	62 kg	Weight B.5000.V
Peso C.5000	62 kg	Weight C.5000
Peso C.5000.R	65 kg	Weight C.5000.R



## Parti di ricambio Spare parts

Alcune parti di ricambio per la sostituzione della polvere magnetica.  
Spare parts for replacing the magnetic powder.





Re



FP.25

## **Regolatore di corrente per freni elettromagnetici a polvere**

La scheda FP.25 è un regolatore di corrente analogico che permette di fornire la giusta intensità di corrente al freno o alla frizione a polvere elettromagnetica.



La regolazione ad anello chiuso di corrente garantisce stabilità della coppia indipendentemente dalle variazioni della tensione e della temperatura del freno/frizione e dell'ambiente circostante. La possibilità di inserire l'azione derivativa permette di gestire anche sistemi a ballerino.

Il collegamento della scheda è semplice grazie ad un connettore volante a 10 poli con bloccaggio a vite dei terminali.

## Current regulator for electromagnetic powder brakes

The FP.25 board is an analogue current regulator that ensures the current supplied to the electromagnetic powder brake or clutch is at the correct level.

It is possible to use a closed current loop in order to guarantee that the torque remains stable, irrespective of variations in the supply voltage or the brake/clutch and ambient temperatures. The derivative parameter permits to use a dancing roller system. To simplify the installation procedure, the board is equipped with a 10 poles, screw locking connector.



<b>Alimentazione FP.25/1</b>	<b>24 Vdc (<math>\pm 10\%</math>)</b>	<b>FP.25/1 Voltage supply</b>
<b>Alimentazione FP.25/2</b>	<b>110/220 Vac - 50/60 Hz - Fuse 3,15 A/T</b>	<b>FP.25/2 Voltage supply</b>
Potenza	<b>30 W max</b>	Power
Ingresso	<b>0-10 Vdc</b>	Input
Uscita	<b>0-2 PWM</b>	Output
Limitatore di corrente	<b>TR1 da <math>-50\%</math> a <math>+50\%</math> TR1 from <math>-50\%</math> to <math>+50\%</math></b>	Current limiter
Polarizzazione	<b>TR2 da <math>0\%</math> a <math>100\%</math> TR2 from <math>0\%</math> to <math>100\%</math></b>	Polarization
Temperatura di lavoro	<b>0÷50° C</b>	Working temperature
Dimensione	<b>63 x 120 x 108 mm</b>	Dimensions

# FRENI ELETTROMAGNETICI ELECTROMAGNETIC BRAKES




## Leo

### Regolatore di corrente per freni elettromagnetici a polvere

Leo è un regolatore di corrente digitale a microprocessore la cui programmazione è eseguibile tramite i tre tasti presenti sul pannello dello strumento. La sua versatilità permette diverse modalità di lavoro:

- Modalità standard: in sistemi a loop-chiuso come regolatore di corrente abbinato ad un regolatore di tiro (T-one, T-two, PLC)
- Modalità regolatore:
  - in sistemi a loop-aperto come controllo di tiro abbinato a sonar (servodiametro) o potenziometro;
  - in sistemi a loop-chiuso come controllo di tiro di tipo proporzionale-derivativo, con ballerino e potenziometro.

La scheda Leo mantiene stabile la coppia applicata al freno/frizione indipendentemente dalle variazioni delle caratteristiche del freno grazie al suo loop di corrente interna. Lo strumento è inoltre in grado di annullare il magnetismo residuo (funzione Antiresidual) così da operare nel campo delle basse coppie. Applicabile su barra DIN Leo è stato studiato appositamente per occupare il minimo ingombro garantendo massima efficienza.




Alimentazione	<b>24 Vdc (<math>\pm 10\%</math>) - Fuse 3,15 A/T</b>	Voltage supply
Potenza	<b>35 W max</b>	Power
Ingresso analogico 0÷10 Vdc	<b>1 comando freno o pot. ballerino brake control or dancing roller pot.</b>	Analog input 0-10 Vdc
Ingressi digitali 24 Vdc	<b>1 sblocco freno (zero) / brake unlock (zero) 1 arresto prioritario / priority stop</b>	Digital inputs 24 Vdc
Uscita 10 Vdc	<b>1 alimentazione potenziometri potentiometer supply</b>	Output 10 Vdc
Uscita PWM -1÷1 A	<b>1 freno elettromagnetico electromagnetic brake</b>	PWM output -1÷1 A
Temperatura di lavoro	<b>0÷50° C</b>	Working temperature
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>	IP protection class
Dimensioni	<b>22,5 x 101 x 119 mm</b>	Dimensions




Re




FP.25/1



FP.25/2



LEO





**ELEFLEX**  
**MODULO OFFERTA**  
**ENQUIRY FORM**



**Re**

**Re S.p.A.**  
Via Firenze 3  
20060 Bussolo (MI) Italy  
**T** +39 02 9524301  
**F** +39 02 95038986  
**E** info@re-spa.com

Azienda/Company

Contatto/Contact

Città/City

Nazione/Country

Tel

Fax

E-mail

Tipo di macchina da stampa: / Printing press-type:

Tipo di nastro/Type of web

Carta/Paper

Cartone/Cardboard

Film

Film trasparente/Transparent film

Alluminio/Aluminium

Altro/Other

Max temperatura ambientale/Max ambient temperature

°C

Zona antideflagrante/Explosion proof area



**Dati richiesti/Data required**

Diametro max bobina/Max roll diameter (D):

m

Diametro min bobina/Min roll diameter (d):


m

Larghezza max bobina/Max roll width ( $L_{gmax}$ ):

cm

Larghezza min bobina/Min roll width ( $L_{gmin}$ ):

cm



**Tipo di materiale da lavorare/Type of material**

**Applicazione/Application**

Peso del materiale/Weight of the material:

g/m<sup>2</sup>

1 freno per bobina/1 brake for roll

Spessore del materiale/Thickness of the material:

µm

2 freni per bobina/2 brakes for roll

Velocità lineare nominale (V)/Nominal linear speed:

m/min

Frizione/Clutch

Tempo di arresto in emergenza/Emergency stop time (t):

s (seconds)

Peso massimo bobina/Max roll weight:

Kg

**Dettagli albero/Drive shaft details:**

Lunghezza perno/Drive shaft length (A):

mm

Ø Diametro perno/Drive shaft diameter (B):

mm

Distanza tra fine del perno e fine della chiavetta

mm

Distance between end of driveshaft and keyway (C):

mm

Lunghezza chiavetta/Keyway length (D):


mm

Altezza chiavetta/Keyway height (E):


mm

Profondità chiavetta/Keyway depth (F):


mm



**Applicazione freno**  
**Brake application**



**Applicazione frizione**  
**Clutch application**



[www.re-spa.com](http://www.re-spa.com)